

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony panelbe süllyesztett
műanyag vakfedél, Ø30, fekete,
szürke perem

ZB5FSZ3C0

Nettó listaár: 1 228,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vakdugó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Rögzítési tartozék
Külső Tokozat Anyaga	Sötétszürke műanyag
Termék Kompatibilitása	XB5F ZB5F

Kiegészítő jellemzők

Fej Típusa	Süllyesztett
Colour	Színezett világosszürke
Készülék Alkalmazás	Ipari gépek
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
Ik Védettségi Fok	IK03 conforming to IEC 50102
Szerelési Átmérő	30,5 mm
Mennyiség Készletenként	5 darabos készlet

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,45 cm
1. Csomag Szélessége	4,3 cm
1.Csomag Hossza	5,2 cm
1. Csomag Súlya	18,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	8,7 cm
2. Csomag Szélessége	7,0 cm
2. Csomag Hossza	7,0 cm
2. Csomag Súlya	90,0 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)