

Lembar data produk

Spesifikasi



Rack ATS, 120 V, 20 A, L5-20 IN, (10) 5-20R Out

AP4452

⚠ Telah dihentikan pada: 9 Jun 2023

⚠ Dihentikan

Overview

Lead Time Usually in Stock

Main

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA L5-20P
Number Of Rack Unit	1U
Cable Length	2.44 m
Number Of Cables	2
Provided Equipment	Mounting hardware Rack mounting brackets Serial configuration cable

Physical

Colour	Black
Height	4.4 cm
Width	43.2 cm
Depth	23.6 cm
Net Weight	4.4 kg
Mounting Location	Front Rear
Mounting Preference	No preference
Mounting Mode	Rack-mounted

Input

Network Frequency	50/60 Hz
[In] Rated Current	16 A
Max Line Current	20 A
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	1920 VA

Output

Max Current Draw	20 A
------------------	------

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Number Of Power Socket Outlets	10 NEMA 5-20R
Protection Type	Without circuit breaker

Conformance

Standards	EN 55022 class A FCC part 15 class A
-----------	---

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation	-5...45 °C
Relative Humidity	5...95 %
Operating Altitude	0...10000 ft
Ambient Air Temperature For Storage	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage Altitude	0.00...15240.00 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.4 cm
Package 1 Width	35.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	6.17 kg

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)



Take-back



Transparansi



RoHS/REACH

Kinerja sumber daya



Take-Back Program Available

Kinerja kesejahteraan



Lead Free



Mercury Free



Rohs Exemption Information

Yes

Sertifikasi & Standar

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)