

# Lembar data produk

Spesifikasi



## UPS Communications Cable Smart Signalling 15' / 4.5m

AP9804

### Overview

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Lead Time | Usually in Stock |
|-----------|------------------|

### Main

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Cable Length          | 4.57 m |
| Number Of Cables      | 1      |
| Product Compatibility | UPS    |

### Physical

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Colour            | Black                          |
| Net Weight        | 0.45 kg                        |
| Mounting Location | Front                          |
| Mounting Mode     | Not rack-mountable             |
| Cable End 2       | SUB-D 9 male smart signaling   |
| Cable End 1       | SUB-D 9 female smart signaling |

### Output

|                |   |
|----------------|---|
| Number Of Port | 1 |
|----------------|---|

### Environmental

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Storage Relative Humidity             | 0...95 %          |
| Storage Altitude                      | 0.00...15240.00 m |
| Ambient Air Temperature For Operation | 0...45 °C         |
| Relative Humidity                     | 0...95 %          |
| Operating Altitude                    | 0...10000 ft      |
| Ambient Air Temperature For Storage   | -15...45 °C       |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 22.9 cm |
| Package 1 Width              | 5.1 cm  |
| Package 1 Length             | 10.2 cm |

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 1 Weight | 0.45 kg |
|------------------|---------|

## Contractual warranty

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Warranty | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

## Keberlanjutan

**Green Premium™** label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO<sub>2</sub>.

**Panduan untuk menilai keberlanjutan produk** adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)



### Transparansi

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs Directive        | Compliant                                                                                                                   |
|                          | <a href="#">EU RoHS Declaration</a>                                                                                         |
| Environmental Disclosure | <a href="#">Product Environmental Profile</a>                                                                               |
| Weee                     | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins |