


Lembar data produk

Spesifikasi

10A 250V 4 Gang 1 Way Switch



KB34_1_WE_G3

⚠ Telah dihentikan pada: 30 Jun 2023

⚠ Dihentikan

Main

Range	Vivace
Product Or Component Type	Switch
Device Short Name	KB34
Device Application	Lighting
Switch Function	1-way

Complementary

Device Presentation	Complete mechanism
Actuator	Rocker
Number Of Gangs	4 gangs
Colour Tint	White
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround Nylon: base
Projecting Depth	8 mm
Device Mounting	Flush
Mounting Support	Wall mounted
Fixing Mode	By screw M3.5
Fixing Center	120.6 mm
Embedding Depth	35 mm
Rated Current	16 AX at 250 V AC, fluorescent
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC
Network Frequency	50 Hz
Contacts Material	Brass and phosphor bronze
Connections - Terminals	pillar terminal
Terminal Identifier	COM L1 L2
Tightening Torque	0.4 N.m
Clamping Connection Capacity	<= 2.5 mm²
Width	146 mm
Height	86 mm

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Environment

Standards	IEC 60669-1 SS 227 MS IEC 60669-1
Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Relative Humidity	0...95 %
Environmental Characteristic	Indoor use

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Weight	150 g

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)

Kinerja kesejahteraan



Mercury Free



Rohs Exemption Information

Yes

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information