

Lembar data produk

Spesifikasi



PLD - Floor standing encl.polyester w/plinth open bottom 850x465x320 IP43 DIN00

NSYPLD8500G

⚠ Telah dihentikan pada: 18 Okt 2022

⚠ Dihentikan

Main

Range	Thalassa
Category	Enclosure
Version	PLD
Enclosure Type	DIN enclosure Distribution enclosure
Nominal Height	850 mm
Nominal Width	465 mm
Nominal Depth	320 mm
Enclosure Mounting	Floor-standing
Product Compatibility	Fuse 00

Complementary

Device Composition	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 rear panel 1 key lock 1 door
Body Type	Sealed top and open bottom part assembled with side parts
Door Type	Plain front
Number Of Doors	1 door(s)
Door Opening Side	Reversible (180 °)
Lock Type	Key lock
Key Number	1242 E
Accessibility For Operation	Front Bottom
Removable Parts	Door by hinges
Material	Polyester reinforced with fibreglass
Colour	Grey (RAL 7035)

Environment

Standards	IEC 62208
Ip Degree Of Protection	IP43 conforming to IEC 60529 (plinth type open bottom) IP54 conforming to IEC 60529 (with additional sealing kit)

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Ik Degree Of Protection	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Fire Resistance	960 °C conforming to IEC 62208
Ambient Air Temperature For Storage	-35...90 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	88 cm
Package 1 Width	34.5 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	18 kg

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)



Transparansi RoHS/REACH

Kinerja kesejahteraan

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Sertifikasi & Standar

Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile