

Lembar data produk

Spesifikasi



NSYTR end stop clip-on 5,2 mm for DIN rails 35mm

NSYTRAAB35

Main

Range	Linergy
Product Name	TR
Product Or Component Type	End stop
Device Short Name	TRA
Accessory / Separate Part Category	Mounting accessory
Product Compatibility	TRV screw terminal terminal block TRP push-in terminal block TRR spring terminal terminal block TRH IDC terminal block
Length	48.5 mm
Thickness	5.15 mm

Complementary

Mounting Mode	Clip-on
Quantity Per Set	Set of 50
Net Weight	4.9 g
Colour	Grey

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.500 cm
Package 1 Width	3.500 cm
Package 1 Length	4.800 cm
Package 1 Weight	4.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	2.000 cm
Package 2 Width	20.000 cm
Package 2 Length	20.000 cm
Package 2 Weight	244.000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	2150

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	40.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	11.308 kg

Contractual warranty

Warranty	12 months
----------	-----------

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)

Kinerja kesejahteraan

	Reach Free Of Svhc	
	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Yes
	Halogen Free Plastic Parts Product	
Reach Regulation		REACH Declaration
Eu Rohs Directive		Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation		China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)