


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale modulare - 3 file

03223

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata Modulare
Dispositivo Installato	Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Numero Di File Orizzontali	3
Passo 9 Mm	48
Numero Di Moduli 18 Mm Per Fila	24
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	8
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettrolisi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	400 mm
Larghezza	500 mm
Peso Prodotto	1,24 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	600 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 8 600 mm Prisma G cassetta a parete Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 8 650 mm 400 mm Prisma P armadio Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 8 600 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 8 600 mm Prisma G cassetta a parete Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 8 650 mm 400 mm Prisma P armadio Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 8
------------------------	--

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3 cm
Confezione 1: Larghezza	41 cm
Confezione 1: Profondità	51 cm
Confezione 1: Peso	1,24 kg
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	10 cm
Confezione 2: Larghezza	42 cm
Confezione 2: Profondità	53 cm
Confezione 2: Peso	7,82 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	48
Confezione 3: Altezza	55 cm
Confezione 3: Larghezza	80 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	62,56 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto