



Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX250 oriz. - manovra rotativa

03031

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Installation Description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo Installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Descrizione Poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)

[illegible]

Norme Di Riferimento

IEC 61439-2

Certificazioni Prodotto	ASEFA
-------------------------	-------

Caratteristiche tecniche

Entrata Cavo	Piastre con apertura 0,33 mm parte superiore 92 mm Piastre con apertura 0,31 mm parte superiore 42 mm Piastre con apertura 0,31 mm basso 42 mm
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm
Peso Prodotto	1,08 kg

Functional Unit

[illegible]

[illegible]

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,500 cm
Confezione 1: Larghezza	18,500 cm
Confezione 1: Profondità	47,000 cm
Confezione 1: Peso	1,100 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	16
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	40,000 cm
Confezione 2: Profondità	60,000 cm
Confezione 2: Peso	18,650 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	32
Confezione 3: Altezza	45,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	35,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto