

Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale - NR250 vert. leva - L = 250 mm

03250

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G condotto Prisma Prisma Pack 250 condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione Poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione
Operating Position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	450 mm
Larghezza	300 mm
Peso Prodotto	0,98 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP30
-------------------------------	------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,0 cm
Confezione 1: Larghezza	26,0 cm
Confezione 1: Profondità	47,0 cm
Confezione 1: Peso	980,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	17,0 cm
Confezione 2: Larghezza	27,0 cm
Confezione 2: Profondità	53,0 cm
Confezione 2: Peso	10,24 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	240
Confezione 3: Altezza	82,0 cm
Confezione 3: Larghezza	80,0 cm
Confezione 3: Profondità	120,0 cm
Confezione 3: Peso	257,76 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto