


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per NSX630 verticale

03275

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione Poli	1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione
Operating Position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione Collegamento	Polypact Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso Prodotto	1,72 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto

650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza innesto leva verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza innesto leva verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza estraibile leva verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza estraibile leva verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 11

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza innesto leva verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza innesto leva verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza estraibile leva verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza estraibile leva verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 13

650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 13

600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,0 cm
Confezione 1: Larghezza	46,0 cm
Confezione 1: Profondità	51,0 cm
Confezione 1: Peso	1,7 kg
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	11,0 cm
Confezione 2: Larghezza	52,5 cm
Confezione 2: Profondità	53,0 cm
Confezione 2: Peso	10,55 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	60
Confezione 3: Altezza	80,0 cm
Confezione 3: Larghezza	80,0 cm
Confezione 3: Profondità	120,0 cm
Confezione 3: Peso	117,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto