

# Scheda dati

Specifiche



## Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale trasp. - 9 mod - L = 250 mm

03354

! Data di fine commercializzazione 12 mag 2023

! Non più disponibile

## Presentazione

<b>Gamma</b>	Prisma
<b>Gamma Prodotto</b>	Prisma G Prisma P
<b>Tipo Prodotto</b>	Piastra frontale
<b>Accessori / Categoria Degli Elementi</b>	Accessorio per l'installazione
<b>Compatibilità Gamma</b>	Prisma Prisma G condotto Prisma Prisma P cubicle
<b>Tipo Di Piastra Frontale</b>	Trasparente
<b>Dispositivo Installato</b>	Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione
<b>Descrizione Poli</b>	1 4P: piastra montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione

## Caratteristiche tecniche

<b>Descrizione Contenitore</b>	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
<b>Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)</b>	9
<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 61439-2 IEC 61439-1
<b>Certificazioni Prodotto</b>	ASEFA
<b>Materiale</b>	Vetro
<b>Finitura Superficie</b>	Liscio Opaco
<b>Trattamento Di Protezione</b>	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9001)
<b>Altezza</b>	450 mm
<b>Larghezza</b>	300 mm
<b>Peso Prodotto</b>	1,14 kg
<b>Quantità Per Confezione</b>	Set da 1
<b>Functional Unit</b>	400 mm 400 mm Prisma P armadio 300 mm Prisma G canalina a pavimento contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 1 9 300 mm Prisma G canalina a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 1 9

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	3,000 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	25,000 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	45,000 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	1,140 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	BB1
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	8
<b>Confezione 2: Altezza</b>	13,000 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	28,000 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	47,000 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	9,120 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	P12
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	16
<b>Confezione 3: Altezza</b>	33,000 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	18,240 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

## Certificazioni e standard

### Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

[EU RoHS Dichiarazione](#)

### Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

### Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)