

Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistema G - Piastra frontale per NSX250 vert. - Vigi - Manuale

03293

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G condotto Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione Poli	1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione
Operating Position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione Collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	550 mm

Larghezza	300 mm
Peso Prodotto	1,16 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	<p>300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 11</p> <p>300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13</p>
------------------------	---

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,000 cm
Confezione 1: Larghezza	26,000 cm
Confezione 1: Profondità	51,000 cm
Confezione 1: Peso	1,160 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	40,000 cm
Confezione 2: Profondità	60,000 cm

Confezione 2: Peso	14,940 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	48
Confezione 3: Altezza	45,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	59,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto