


Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi 2 parti IP30 L300 P400



08493

! Data di fine commercializzazione 10 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Prisma P
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma P condotto
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Compatibilità Prodotto	Quadro IP31

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Duct - larghezza 300 mm
Tipo Di Piastra Passacavo	Two part gland plate
Materiale	Lamiera acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Larghezza	300 mm
Profondità	400 mm
Peso Prodotto	1,6 kg
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP31
------------------------	------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,0 cm
Confezione 1: Larghezza	13,5 cm
Confezione 1: Profondità	37,0 cm
Confezione 1: Peso	1,56 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S02
Numero Di Unità Per Confezione 2	6

Confezione 2: Altezza	15,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	9,51 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita