


# Scheda dati

Specifiche



## Piastra passacavi 2 parti IP30 L400 P400



08494

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

### Presentazione

Gamma Prodotto	Prisma P
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma P cubicle duct
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Compatibilità Prodotto	Quadro IP31

### Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Vano cavi - larghezza 400 mm
Tipo Di Piastra Passacavo	Two part gland plate
Materiale	Lamiera acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Larghezza	400 mm
Profondità	400 mm
Peso Prodotto	2,04 kg
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP31
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,500 cm
Confezione 1: Larghezza	14,300 cm
Confezione 1: Profondità	36,900 cm
Confezione 1: Peso	1,996 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S02
Numero Di Unità Per Confezione 2	5

---

<b>Confezione 2: Altezza</b>	15,000 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	10,230 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

---

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

---

- ✓ Senza Mercurio

---

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

---

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

---

## Certificazioni e standard

<b>Direttiva Rohs Ue</b>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
<b>Regolamento Rohs Della Cina</b>	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
<b>Informazioni Ambientali</b>	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
<b>Profilo Di Circolarità</b>	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>