

Scheda dati

Specifiche



Presa iPC 2P+T 16A 250Vca francese con spia

A9A15307

Prezzo: 29,95 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPC
Tipo Prodotto	Modular socket-outlet
Nome Dispositivo	iPC
Numero Di Poli	2P+T
Presse Standard	Francese

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	16 A
Tensione Nominale Di Esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica
Passo 9 Mm	5
Altezza	84 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	60 mm
Peso Prodotto	98 g
Colore	Bianco
Segnalazione Locale	LED luce segnalazione presenza tensione durata del servizio: 100000 H
Connessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia1 cavi 6 mm² flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 10 mm² rigido
Lunghezza Spelatura Fili	13 mm
Coppia Di Serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK03
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,5 cm
Confezione 1: Larghezza	7,0 cm
Confezione 1: Profondità	8,5 cm
Confezione 1: Peso	104,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	5
Confezione 2: Altezza	9,0 cm
Confezione 2: Larghezza	7,2 cm
Confezione 2: Profondità	24,0 cm
Confezione 2: Peso	570,0 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	75
Confezione 3: Altezza	30,0 cm
Confezione 3: Larghezza	30,0 cm
Confezione 3: Profondità	40,0 cm
Confezione 3: Peso	9,037 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓

Senza Mercurio

✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita