

Scheda dati

Specifiche



Spia iLL trifase 3 led rossi 110÷230Vca

A9E18327

Prezzo: 66,45 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iLL
Tipo Prodotto	Luce pilota modulare
Nome Dispositivo	iLL
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	230...400 V CA a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Indicator Light	3 LED rosso, 100000 H 0,9 W)
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Lato superiore: ProDis
Passo 9 Mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	69,5 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Morsettiera Ausiliaria	Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm² Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm² Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm² Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm² Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile con ghiera 2,5 mm²
Lunghezza Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 73 IEC 1000-4
Grado Di Protezione Ip	IP2 IPxx B
Grado Di Inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,000 cm
Confezione 1: Larghezza	6,500 cm
Confezione 1: Profondità	9,000 cm
Confezione 1: Peso	49,300 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	8,000 cm
Confezione 2: Larghezza	10,000 cm
Confezione 2: Profondità	23,500 cm
Confezione 2: Peso	628,000 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	108
Confezione 3: Altezza	30,000 cm
Confezione 3: Larghezza	30,000 cm
Confezione 3: Profondità	40,000 cm
Confezione 3: Peso	6,040 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio	
✓ Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
✓ Prodotto Con Cavi E Parti In Plastica Privi Di Alogeni	

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio