

Scheda dati

Specifiche



Modulo soppressore - TeSys D - Varistore - 110...250 V CA

LAD4VU

Prezzo: 12,64 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LAD4
Tipo Prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità Prodotto	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato anteriore
Installazione	Con clip
Tecnologia Del Soppressore	Varistore (limitazione picchi)
Tensione Di Comando [Uc]	110...250 V CA 50/60 Hz
Tensione Di Picco Massima	2 Uc
Peso Prodotto	0,012 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificazioni Prodotto	UL CSA
Grado Di Protezione Ip	IP2x conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	1,100 cm
Confezione 1: Larghezza	10,000 cm
Confezione 1: Profondità	4,000 cm
Confezione 1: Peso	14,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	3,000 cm
Confezione 2: Larghezza	10,000 cm
Confezione 2: Profondità	11,000 cm
Confezione 2: Peso	142,000 g
Unità Di Misura Confezione 3	S01
Numero Di Unità Per Confezione 3	70
Confezione 3: Altezza	15,000 cm
Confezione 3: Larghezza	15,000 cm
Confezione 3: Profondità	40,000 cm
Confezione 3: Peso	1,191 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio