

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 105x105x55 entr stagne

ENN05005

Prezzo: 5,66 EUR

Presentazione

Product Range	Mureva BOX
Product Type	Box di giunzione
Quantity Per Package	5 pezzi

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Gommini di tenuta
Tipo Di Fissaggio	Fissato a vite: copertura
Inner Dimensions	105 x 105 x 55 mm
Number Of Cable Entries	7 diametro: 25 mm
Materiale	PP (polipropilene): copertura SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
Classe Di Isolamento Elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	61 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	125 mm
Peso Prodotto	0,18 kg

Ambiente

Operating Temperature	-25...40 °C
Ip-Class	IP55 conforme a CEI 60529
Ik-Class	IK07 conforming to EN 50102
Glow Wire Temperature	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,0 cm
Confezione 1: Larghezza	11,5 cm
Confezione 1: Profondità	11,5 cm
Confezione 1: Peso	164,0 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità Di Misura Confezione 2	SFP
Numero Di Unità Per Confezione 2	5
Confezione 2: Altezza	11,5 cm
Confezione 2: Larghezza	12,0 cm
Confezione 2: Profondità	30,5 cm
Confezione 2: Peso	820,0 g
Unità Di Misura Confezione 3	PAM
Numero Di Unità Per Confezione 3	720
Confezione 3: Altezza	165,0 cm
Confezione 3: Larghezza	100,0 cm
Confezione 3: Profondità	120,0 cm
Confezione 3: Peso	128,4 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio