

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 325x275x120 lati lisci

ENN05059

Prezzo: 70,25 EUR

Presentazione

Range Of Product	Mureva
Tipo Prodotto	Box di giunzione
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Montaggio Dispositivo	Parete
Tipo Di Fissaggio	Con viti: copertura
Dimensioni Base	325 x 275 x 120 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): copertura
Altezza	292 mm
Larghezza	342 mm
Profondità	129 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Grado Di Protezione Ip	IP55
Grado Di Protezione Ik	IK07
Glow Wire Temp	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	13 cm
Confezione 1: Larghezza	29 cm
Confezione 1: Profondità	34 cm
Confezione 1: Peso	1,382 kg
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	40 cm
Confezione 2: Larghezza	40 cm

Confezione 2: Profondità	60 cm
Confezione 2: Peso	9,072 kg
Unità Di Misura Confezione 3	PAM
Numero Di Unità Per Confezione 3	150
Confezione 3: Altezza	214 cm
Confezione 3: Larghezza	100 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	238 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- Reach Senza Svhc
- Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio