


Scheda dati

Specifiche



Bobina per contattore TeSys D - 220 V CA 50/60 Hz

LXD3M7

Prezzo: 71,10 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Bobina contattore
Nome Dispositivo	LXD3
Tipo Circuito Di Controllo	CA a 50/60 Hz
Tensione Di Comando [Uc]	220 V CA 50/60 Hz
Resistenza Media	182 Ohm a 20 °C
Induttanza Circuito Chiuso	10 H
Compatibilità Prodotto	LC1D40A...D65A LC1DT80A LC1DT60A
Durata Meccanica	6 Mcicli
Maximum Operating Rate	3600 cicli/h a <60 °C

Caratteristiche tecniche

Tecnologia Bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti Tensione Circuito Di Controllo	Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Potenza Di Spunto In Va	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Assorbimento Potenza Di Mantenimento Va	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipazione Di Calore	4...5 W a 50/60 Hz

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Peso Prodotto	0,07 kg

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,8 cm
Confezione 1: Larghezza	5,8 cm
Confezione 1: Profondità	9,8 cm
Confezione 1: Peso	113,0 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità Di Misura Confezione 2	S02
Numero Di Unità Per Confezione 2	30
Confezione 2: Altezza	15 cm
Confezione 2: Larghezza	30 cm
Confezione 2: Profondità	40 cm
Confezione 2: Peso	3,835 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
Regolamento Reach		Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue		Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina		Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)