

# Scheda dati

Specifiche



## Fronte Resi9 MP incasso 8 moduli bianco porta opaca

MIP30108

**Prezzo: 25,35 EUR**

## Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo Prodotto	Lato anteriore
Tipo Di Piastra Frontale	Piana
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	"Resi9" "Resi9 MP"

## Caratteristiche tecniche

Montaggio Pulsantiera	Ad incasso
Tipo Di Pannello Frontale	Piana
Numero Di File Orizzontali	1
Numero Di Moduli 18 Mm Per Fila	8
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	8
Materiale Contenitore	Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Larghezza	Esterno: 222 mm
Altezza	Esterno: 252 mm
Profondità	Parete: 13 mm Esterno: 17 mm
Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003)

## Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Resistenza Al Fuoco	Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

## Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,000 cm
Confezione 1: Larghezza	22,200 cm

<b>Confezione 1: Profondità</b>	25,200 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	375,000 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	CAR
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	22
<b>Confezione 2: Altezza</b>	52,000 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	8,850 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	P12
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	352
<b>Confezione 3: Altezza</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	153,600 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Prodotto Privo Di Alogeni

## Certificazioni e standard

**Regolamento Reach**

[Dichiarazione REACH](#)

**Direttiva Rohs Ue**

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

**Regolamento Rohs Della Cina**

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

**Informazioni Ambientali**

[Profilo ambientale del prodotto](#)

**Profilo Di Circolarità**

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio