

Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta trasparente, 647x436x250mm, IP66, IK08, RAL 7035

NSYPLM64TG

Prezzo: 399,00 EUR

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome Prodotto	Thalassa PLM
Nome Dispositivo	PLM
Enclosure Type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal Height	647 mm
Nominal Width	436 mm
Nominal Depth	250 mm
Montaggio Pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo Di Porta	Trasparente
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro Porta: vetro temperato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X
Certificazioni Prodotto	UL
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208

Temperatura Ambiente -40...80 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1 PCE

Numero Di Unità Per Confezione 1 1

Confezione 1: Altezza 28,000 cm

Confezione 1: Larghezza 46,500 cm

Confezione 1: Profondità 71,500 cm

Confezione 1: Peso 12,743 kg

Unità Di Misura Confezione 2 PAM

Numero Di Unità Per Confezione 2 21

Confezione 2: Altezza 220,000 cm

Confezione 2: Larghezza 100,000 cm

Confezione 2: Profondità 120,000 cm

Confezione 2: Peso 280,603 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio