

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartled, IP65,
Autoalimentato Autodiagnosi
Activa, SE, 180lm SE, 1h,
illuminazione di sicurezza

OVA48301

! Non più disponibile

! Data di fine commercializzazione 15 mar 2023

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartled
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente Luminosa	10 LED 0,3 W
Distanza Visibilità	24 m

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza Assorbita In Va	3,2 VA
Potenza Assorbita In W	0,4 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita Attesa Led	100000 H
Test Funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Flusso Luminoso	Condizione di emergenza: 210 lm for 1h
Tipo Di Schermo	Schermo serigrafato
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso Prodotto	0,704 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07 IK10 con griglia di protezione (da ordinare separatamente)
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	ENEC
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-1

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,5 cm
Confezione 1: Larghezza	12,7 cm
Confezione 1: Profondità	30,0 cm
Confezione 1: Peso	760,5 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita