

Scheda dati

Specifiche



Armadio Spacial SM porta piena 1800x600x400 mm

NSYSM18640P

Prezzo: 1.254,00 EUR

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial SM
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Application	Multifunzione
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 piastra passacavo 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra di montaggio 1 porta
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza Nominale Cassetta	1800 mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 mm
Profondità Nominale Cassetta	400 mm

Caratteristiche tecniche

Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo Lampada	Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Ingresso Cavi	1 ingresso
Materiale	Piastra di montaggio: lamiera zincata Corpo: sheet steel Porta: sheet steel Cerniera: zama
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Peso Prodotto	104,713 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	UL DNV BV
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	193,000 cm
Confezione 1: Larghezza	64,000 cm
Confezione 1: Profondità	48,500 cm
Confezione 1: Peso	104,744 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio