

Scheda dati

Specifiche



Centralino parete Pragma 3x18 moduli bianco porta fumè

PRA21318

! Data di fine commercializzazione 23 ago 2023

! Termine del servizio: 31 ott 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Pragma
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Larghezza	Esterno: 426 mm
Altezza	600 mm
Profondità	145 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	18
Nb Of Horizontal Rows	3
Classe Di Isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature Fornite	1 etichetta di identificazione 1 kit per siglatura 1 strisce di identificazione circuiti
Type Of Door	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Montaggio Pulsantiera	Superficie
Passo 9 Mm	36
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	54
Potenza Dissipata In W	56 W
Corrente Nominale [In]	125 A
Tipo Di Guida	DIN
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso Cavi	Canalina Piastre rimovibili Cavo o tubo Piastre con apertura
Materiale Contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9016) Porta: fumè Lato frontale: bianco (RAL 9016)
Paesi Target	Italia
Profondità Di Incasso	0 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità Interna	95 mm
--------------------	-------

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C Porta: 650 °C
Grado Di Protezione Ip	IP30 senza porta IP40 con porta
Grado Di Protezione Ik	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria Di Sovratensione	II
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	18,5 cm
Confezione 1: Larghezza	51,0 cm
Confezione 1: Profondità	68,0 cm
Confezione 1: Peso	5,62 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency

Direttiva Rohs Ue	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio