



EXIWAY CLASS - LED - IP42 - Activa - Non permanente (SE) - 1h - 260lm - 11Weq

OVA38565

 Data di fine commercializzazione 21 giu 2021

 Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Class
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	LED 11 W
Colore Sorgente Luminosa	Bianco
Dettaglio Morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	220...230 V CA/CC 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	5,6 VA
Potenza Assorbita In W	1,3 W
Assorbimento [A]	24 mA
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Tipo Di Schermo	Vetro minerale
Montaggio Dispositivo	Incasso parete Parete parete
Materiale	Housing: plastica Copertura: vetro
Altezza	223 mm
Profondità	51 mm
Larghezza	303 mm
Peso Prodotto	1,49 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ CE
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10 EN/IEC 62471

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7 cm
Confezione 1: Larghezza	24,4 cm
Confezione 1: Profondità	33 cm
Confezione 1: Peso	2,44 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Direttiva Rohs Ue [Conformità](#)
[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)