Scheda dati

Specifiche

Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE/SA, 26m, 1,5h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza

OVA48604

Prezzo: 188,45 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartexit Dicube
Tipo Prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Emergenza Illuminazione
Funzione	Autodiagnosi (Activa) Controllo centralizzato (DiCube)
Colore	Bianco
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Apparecchiatura Fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso)
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway DiCube modulo di controllo Exiway Exiway DiCube centralina
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	230 V
Sorgente Luminosa	LED
Colore Sorgente Luminosa	Bianco
Potenza Assorbita	5,61 VA
Potenza Assorbita W	2,77 W
Capacità Batteria	1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Montaggio Dispositivo	Parete fissaggio diretto Soffitto fissaggio diretto Bandiera fissaggio diretto Sospensione parete Sospensione soffitto
Distanza Visibilità	26 m
Tempo Di Ricarica	12 H
Autonomia	1,5h
Tipo Di Lampadina	LED 100000 H
Materiale	Policarbonato autoestinguente PMMA (polimetilmetacrilato)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altezza	260 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	45 mm
Peso Prodotto	0,6 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP40
Temperatura Ambiente Operativa	0…40 °C
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7,000 cm
Confezione 1: Larghezza	17,500 cm
Confezione 1: Profondità	28,000 cm
Confezione 1: Peso	828,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	7
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	6,209 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	56
Confezione 3: Altezza	45,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	61,672 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

Prestazioni che migliorano il benessere

Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita