

제품 데이터 시트

사양



전면 조작 회전 핸들 KBF - V5, V6 용 - 흑색 핸들

KBF3PZ

기본항목

레인지	TeSys
모델명	KBF3
제품 또는 구성요소 타입	회전 핸들
제품 호환성	V6 V5
핸들 색상	검은색

전기적/기계적 특성

전면 플레이트 색상용 핸들	검은색
Rotary Handle Padlocking	없음
마킹	0-1
고정 모드	스크류 4개에 의함
Handle Front Plate Dimension	90 X 90mm
높이	90 mm
너비	90 mm
제품 무게	0.16 kg

사용환경

Ip 등급	IP65
-------	------

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	15.3 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	193 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

Package 2 Weight	2.405 kg
------------------	----------

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓	Svhc 없는 Reach	
✓	유독성 중금속 없음	
✓	수은 없음	
✓	RoHS 면제 정보	예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu RoHS 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언
환경 공시	제품 환경 프로필
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필	특정 재활용 작업 필요 없음