


제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - G 시스템 - 컷아웃 플레이트 - 금속 - W = 600 mm



08871

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

기본항목

제품의 범위	Prisma G
레인지	Prisma
호환성	Prisma Prisma G 인클로저
제품 또는 구성요소 타입	지원 글랜드 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	인클로저 액세서리
제품 호환성	IP30 인클로저 IP43 인클로저 IP31 인클로저

전기적/기계적 특성

인클로저/구획 칸 설명	벽 마운트된 인클로저 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 600mm
자재	금속
세트당 수량	1 세트
너비	600 mm
깊이	180 mm
제품 무게	0.75 kg
표면 마감	Matt Smooth
보호 처리	전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
색상	백색 RAL 9001)

사용환경

Ip 등급	IP30
-------	------

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.3 cm
Package 1 Width	14.3 cm
Package 1 Length	49 cm
Package 1 Weight	800 g
Unit Type Of Package 2	S04

본 제품은 Schneider Electric의 제품이며, 무단으로 복제하거나 배포하는 행위는 법적 책임을 지게 됩니다.

Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	24.7 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	209.6 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)