

제품 데이터 시트

사양



NW1600 - H1,H10,H2,HA,HA10,HF,N1,NA - 3극 - 1600A

48392

기본항목

제품 또는 구성요소 타입	Chassis
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Mounting accessory
호환성	Masterpact Masterpact NW 회로 차단기
회로 차단기 이름	MasterPact NW16NA MasterPact NW12HA10 MasterPact NW16H2 MasterPact NW08HA MasterPact NW10H1 MasterPact NW16H1 MasterPact NW12H1 MasterPact NW16H10 MasterPact NW12H2 MasterPact NW10HF MasterPact NW10H10 MasterPact NW10H2 MasterPact NW10HA10 MasterPact NW16HA10 MasterPact NW08HA10 MasterPact NW16N1 MasterPact NW12HF MasterPact NW08H2 MasterPact NW12HA MasterPact NW12H10 MasterPact NW16HA MasterPact NW08H10 MasterPact NW08HF MasterPact NW16HF MasterPact NW10HA MasterPact NW08H1
극 설명	3P
Performance Level	H1 NA HA HA10 H10 N1 H2 HF

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	고정
[In] 정격 전류	800 A 에서 40 °C 1600 A 에서 40 °C 1250 A 에서 40 °C 1000 A 에서 40 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 Schneider Electric의 최신 제품 사양에 따라 다를 수 있습니다.

Package 1 Height	68.0 cm
Package 1 Width	77.0 cm
Package 1 Length	60.0 cm
Package 1 Weight	38.416 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)