

제품 데이터 시트

사양



조명 제어 및 IR 리시버와 극 흰색 KNX ARGUS 존재

MTN630919

기본항목

레인지	KNX
제품 또는 구성요소 타입	존재 탐지기
버스 타입	KNX
색조	극지방 백색

전기적/기계적 특성

장치 프레젠테이션	Complete product
채널의 수	6
보호 타입	크립 구역 보호
설정의 타입	조명 민감도 조정 가능
순환주기	15300분
시간 지연 범위	0...1 s 스위치-on)
Detection Face	가로 7 m
Detection Angle	360° 수평
장치 마운팅	플러시
Mounting Height	2.5 m

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10.000 cm
Package 1 Width	14.300 cm
Package 1 Length	18.200 cm
Package 1 Weight	184.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	1.512 kg

계약 보증

본 문서는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서와 기술 문서를 참조하십시오.

보증

18 months

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

Weee [이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)