

제품 데이터 시트

사양



랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 및 (3) C19

AP8653

개요

표시	스위치 랙 배전장치 및 출구 미터식(Metered by Outlet) APC로 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 개별 출구 전력 측정이 가능합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 잠금 상태 인 장비의 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부하 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영 시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 배전장치에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.
----	--

리드 타임	상시 재고
-------	-------

기본 항목

색상	검은색
Pdu 유형	Metered outlet
Cord Length	3.00 m
케이블의 수	1
제공된 장비	CAN 포트 중단기 설치 가이드 랙 장착 브라켓 안전 지침 직렬 구성 케이블

전기적/기계적 특성

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
높이	182.9 cm
너비	5.6 cm
Output Voltage	230 V
깊이	5.1 cm
제품 무게	8.23 kg
마운팅 위치	측면
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
마운팅 모드	Rack-mounted
Rack Units	0U
Usb Compatible	No

마운팅포지션	수직
수용 가능 입력 전압	220...240 V
Max Line Current	32 A
Input Current Limits	32 A
부하 용량	7400 VA
네트워크 주파수	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

사용환경

제품 인증	VDE
표준	EN 55022 클래스 A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
사용온도	-5...60 °C
상대 습도	5...95 %
사용 고도	0...10000 ft
저장온도	-25...65 °C
보관 상대 습도	5...95 %
스토리지 고도	0.00...15240.00 m

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	203.8 cm
Package 1 Width	16.2 cm
Package 1 Length	11.8 cm
Package 1 Weight	10.5 kg

계약 보증

보증	2년
----	----

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



에너지 효율성 Take-back 투명성 RoHS/REACH

리소스 성능

에너지 효율 제품

Take-Back Program Available

웰빙 성과

무연

수은 없음

Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee [이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.](#)

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)