

제품 데이터 시트

사양



Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm

NSYCFS126

기본항목

레인지	Spacial
Category	케이블링 약세서리
제품 또는 구성요소 타입	지원
Application	Multi-purpose
Nominal Dimensions Of The Housing	- W: 600 mm

전기적/기계적 특성

마운팅 위치	On structure of enclosure
호환성	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
장치 구성	고정 요소 2 레일
세트당 수량	1 세트
자재	스틸
표면 마감	아연도금된
Support Angle	120 °
조정	Adjustable in every 25 mm
고정 중앙	550 mm
높이	20 mm
너비	공칭: 600 mm

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.0 cm
Package 1 Width	9.0 cm
Package 1 Length	66.0 cm
Package 1 Weight	708.0 g
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	29.0 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Package 2 Width	37.5 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	21.24 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓	Svhc 없는 Reach	
✓	유독성 중금속 없음	
✓	수은 없음	
✓	RoHS 면제 정보	예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음