

제품 데이터 시트

사양



케이블 엔드 0,5MM2 팩

AZ5CE005

기본항목

제품의 범위	Linergy
제품 또는 구성요소 타입	케이블 끝
케이블 엔드 사이즈	중간급
표준	NF C 63-023
포장의 타입	디스펜서 팩
세트당 수량	200의 5세트
케이블 단면	0.5 mm ²

전기적/기계적 특성

케이블 엔드 타입	Single conductor
추가 정보	마커 태그 홀더없이
색상	백색
베젤 자재	할로겐-없음 플라스틱
튜브 자재	구리 일치되는 ISO 1337
케이블의 수	1
Awg 게이지	AWG 22
베젤 사이즈	Ø 3.1 mm
튜브 직경	1.3 mm
길이	14 mm
튜브 길이	8 mm
제품 무게	0.14 kg

사용환경

제품 인증	UL
사용온도	-20...105 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.400 cm
Package 1 Width	0.400 cm
Package 1 Length	1.400 cm

Package 1 Weight	0.100 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	1000
Package 2 Height	13.000 cm
Package 2 Width	7.000 cm
Package 2 Length	12.500 cm
Package 2 Weight	128.000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	40000
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	40.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	5.964 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Reach 규정

[REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침

준수

[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정

[중국 RoHS 선언](#)

선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

Weee

이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로필

특정 재활용 작업 필요 없음