

# 제품 데이터 시트

사양



Harmony K, 캠 스위치 조작 헤드, Ux 22 mm, 플라스틱, 45x45mm 플레이트, 매트 블랙 레전드, 블랙 핸들

KAC1H

## 기본항목

제품의 범위	Harmony 시리즈 K
제품 또는 구성요소 타입	Cam 스위치 구동 헤드
구성요소 이름	KAC
제품 호환성	전면 마운팅 몸체 12 및 20 A 의해 Ø 22 mm 구멍
Cam 스위치 헤드 타입	전면 플레이트 있는 45 X 45mm
조작자의 타입	검은색 핸들, 길이 = 35 mm
회전 핸들 패드락킹	없음
레전드의 존재	있는 매트 검은색 범례

## 전기적/기계적 특성

기계적 내구성	1000000 주기
모든 너비에 대한 Cad	45 mm
모든 높이에 대한 Cad	45 mm
모든 깊이에 대한 Cad	77 mm
길이	35 mm
제품 무게	0.048 kg
Compatibility Code	KAC

## 사용환경

보호 처리	TC
사용온도	-25...55 °C
저장온도	-40...70 °C
내충격성	30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
내진동	5 gn 10...150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
Ip 등급	IP65 일치되는 IEC 529 IP65 일치되는 NF C 20-010

## 포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.100 cm
Package 1 Width	7.100 cm

Package 1 Length	8.500 cm
Package 1 Weight	59.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.064 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	480
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	42.524 kg

## 계약 보증

보증	18 개월
----	-------

## 지속 가능성

**Green Premium™** 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO<sub>2</sub> 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공  
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

## 웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [선제 준수\(EU RoHS 법적 범위 외 제품\)](#)  
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)