


제품 데이터 시트

사양



Spacial SM horizontal adaptation profiles - 1600 mm

NSYSMHR16

기본항목

레인지	Spacial
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Mounting accessory
제품 또는 구성요소 타입	Adaptation profile
Application	Multi-purpose
Nominal Dimensions Of The Housing	-

전기적/기계적 특성

호환성	Spacial Spacial SM
마운팅 위치	Top and bottom front of enclosure
설치 방향	수평
장치 구성	고정 스크류 2 프로파일
세트당 수량	1 세트
자재	스틸
표면 마감	아연 코팅됨
고정 모드	스크류들에 의한 - on front fixing point 위치
높이	24.5 mm
너비	Real 1380 mm 공칭 1600 mm
깊이	42 mm
두께	1.5 mm

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	139 cm
Package 1 Weight	2.332 kg
Unit Type Of Package 2	P2M
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	25 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 해당 제품의 기술 사양서를 참조하십시오.

Package 2 Width	200 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	265.2 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓	Svhc 없는 Reach	
✓	유독성 중금속 없음	
✓	수은 없음	
✓	RoHS 면제 정보	예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음