

제품 데이터 시트

사양



전면 조작 회전 핸들 KDF - V3, V4 용 - 적색 긴 핸들

KDF2PZ

❗ 판매 중단일 2024. 3. 13.

❗ 중단

기본항목

레인지	TeSys
모델명	KDF2
제품 또는 구성요소 타입	회전 핸들
제품 호환성	V3 V4
핸들 색상	적색

전기적/기계적 특성

전면 플레이트 색상용 핸들	노란색
Rotary Handle Padlocking	없음
마킹	0-1
고정 모드	스크류 4개에 의함
Handle Front Plate Dimension	60 X 60mm
높이	60 mm
너비	60 mm
제품 무게	0.07 kg

사용환경

Ip 등급	IP65
-------	------

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	8.4 cm
Package 1 Weight	76.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 제품 사양서 및 데이터 시트를 참조하십시오.

Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.474 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)





투명성 RoHS/RECh

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

Rohs 면제 정보

예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언
환경 공시	제품 환경 프로필
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필	특정 재활용 작업 필요 없음