

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



15M SIDE PANEL PRISMA G IP30

01043

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-06-15

! Nutraukta

Pagrindinis

Range	Prisma
Gaminio Asortimentas	Prisma G
Produkto Arba Komponento Tipas	Side panel
Priedų / Atskirų Dalių Kategorija	Atsarginė dalis Skydo priedas
Suderinamumas Su Diapazonu	Prisma Prisma G korpusas
Installation Description	Ant sienos montuojamas skydas
Montavimo Vieta	Šonas
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	15

Papildoma

Apsauginis Apdorojimas	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Paviršiaus Apdaila	Blizgus Textured epoxy polyester
Colour	Balta(RAL 9001)
Special Colour Options	Yes
Plotis	200 mm
Aukštis	775 mm
Gylis	180 mm
Grynasis Svoris	1,58 kg
Quantity Per Set	Rinkinys po 1 vnt.

Aplinka

Ip Degree Of Protection	IP30
Ik Apsaugos Laipsnis	IK07 IK08

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	5,0 cm
1-Os Pakuotės Plotis	20,5 cm

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

1-Os Pakuotės Ilgis	113,5 cm
1-Os Pakuotės Svoris	1,812 kg
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	P12
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	45
2-Os Pakuotės Aukštis	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	120,0 cm
2-Os Pakuotės Svoris	95,0 kg

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

✓ Reach Be Svhc

✓ Be Sunkių Toksiškų Metalų

✓ Be Gyvsidabrio

✓ Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

✓ Produktas Be Halogeno Plastikinių Dalių

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį) ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (nejeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija