

제품 데이터 시트

사양



Spacial S3HF H500xW400xD200 EMC-immunity IP55 RAL7035

NSYS3HF5420P

❗ 판매 중단일 2020. 11. 27.

❗ 서비스 종료 2022. 11. 27.

❗ 중단

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial S3HF
Application	Industrial application
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	500 mm
Enclosure Nominal Width	400 mm
Enclosure Nominal Depth	200 mm
Door Type	Plain
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
글랜드 플레이트의 타입	Without gland plate
Installation Accessory Type	Wall-mounting
장치 구성	1 몸체 1 door with lock 1 마운팅 플레이트

전기적/기계적 특성

Body Type	Single piece body
도어의 수	전면 정면 1
Lock Type	3 mm double-bar lock
Accessibility For Operation	전면
Removable Parts	Door by hinges
소재	몸체 알루미늄아연
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	회색 RAL 7035)
표준	IEC 60529
제품 무게	12 kg

사용환경

전자기 적합성	EMC 면역
보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262
Ip 등급	IP55

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품이며, 무단으로 복제하거나 배포하는 행위는 법적 책임을 지게 됩니다.

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21.5 cm
Package 1 Width	41 cm
Package 1 Length	51.5 cm
Package 1 Weight	12 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓	Svhc 없는 Reach	
✓	수은 없음	
✓	RoHS 면제 정보	예

인증 및 표준

Eu RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시	제품 환경 프로파일