

# 제품 데이터 시트

사양



## Spacial SM compact 인클로저 with 마운팅 플레이트 - 1800x1600x500 mm

NSYSM1816502DP

### 기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial SM
제품 또는 구성요소 타입	Compact enclosure
Application	Multi-purpose
Installation Accessory Type	Floor-standing
장치 구성	1 몸체 2 도어 2 케이블 글랜드 플레이트 1 locking system with handle 도어 1 블록킹 시스템 왼쪽 도어 4 마운팅 플레이트 브래킷 1 마운팅 플레이트
Removable Parts	Door 스크류들에 의한 경첩 Mounting plate 스크류들에 의한 mounting plate bracket Mounting plate bracket 스크류들에 의한
Enclosure Nominal Height	1800 mm
Enclosure Nominal Width	1600 mm
Enclosure Nominal Depth	500 mm

### 전기적/기계적 특성

도어의 수	전면 2
도어 열림	왼쪽 120 °) 오른쪽 120 °)
Door Type	Plain
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
몸체 타입	Single piece body with welded rear panel Front part forming a rigid frame with welded corners
마운팅 플레이트 설명	평면
글랜드 플레이트의 타입	Standard
케이블 입구	입구 1개
자재	마운팅 플레이트 아연도금된 스틸 몸체 시트 스틸 도어 시트 스틸 경첩 zamak
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	Enclosure 회색 RAL 7035) 핸들 검은색 RAL 9005)
Accessibility For Operation	전면

---

제품 무게	220 kg
-------	--------

## 사용환경

---

표준	IEC 62208
----	-----------

---

제품 인증	BV DNV UL
-------	-----------------

---

보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262
-----------	---------------------

---

Ip 등급	IP55 일치되는 IEC 60529
-------	---------------------

## 포장 단위

---

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	50.04 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	160.02 cm
-----------------	-----------

---

Package 1 Length	180.09 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	220.0 kg
------------------	----------

## 계약 보증

---

보증	18 months
----	-----------

## 지속 가능성

**Green Premium™** 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO<sub>2</sub> 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공  
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

## 웰빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

## 인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [선제 준수\(EU RoHS 법적 범위 외 제품\)](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)  
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

순환성 프로파일 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)