


제품 데이터 시트

사양



Spacial SM brush flexible cable entry gaskets - 34 mm - 600 mm 인클로저

NSYSMBCE6

기본항목

레인지	Spacial
제품 또는 구성요소 타입	Brush gasket
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Cable management accessory
Application	Multi-purpose
호환성	Spacial Spacial SM compact enclosure
장치 구성	2 gasket
세트당 수량	1 세트

전기적/기계적 특성

취부 방식	Standard cable gland plate
고정 모드	Clipped
높이	35 mm
너비	공칭 600 mm 500 mm
깊이	34 mm

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	43.5 cm
Package 1 Weight	219 g
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	200
Package 2 Height	100 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	57 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었습니다. 구체적인 사양 및 성능은 해당 제품의 기술 사양서를 참조하십시오.

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

Rohs 면제 정보

예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음