

제품 데이터 시트

사양



펄스/방향 신호용 케이블, Lexium SD3, 5V, 실드, 3m

VW3S8201R30

기본항목

액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정	펄스/방향 신호용 케이블
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입	연결하는 케이블
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	연결 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정	스텝드라이브당 SD326 및 외부 임펄스 생성장치 간
범위 호환성	Lexium SD3
케이블의 타입	실드된 케이블
케이블 길이	3 m

전기적/기계적 특성

제품 호환성	SD326
[Uc] 제어 회로 전압	5 V
전기적 연결	커넥터 1개 24-극 Molex SD326) 케이블 엔드 입구 외부 임펄스 생성장치)

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	26 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	262 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9.742 kg
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서 및 기술 문서를 참조하십시오.

Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9.742 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [선제 준수\(EU RoHS 법적 범위 외 제품\)](#)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)