

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



LINERGY BW 3P INSULATED B.BAR 630A L1000

04114

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-08-03

! Nutraukta

Pagrindinis

Range	Linergy
Gaminio Asortimentas	Linergy
Produkto Arba Komponento Tipas	Busbar
Product Name	Linergy BW
Suderinamumas Su Diapazonu	Prisma Prisma G korpusas Prisma Prisma P korpusas
Ip Apsaugos Laipsnis	IPxx B
Busbar Description	Insulated bar
Quantity Per Set	Rinkinys po 1 vnt.

Papildoma

Polių Aprašymas	3P
Installation Direction	Vertikalus rear
Installation Description	Cubicle 650 mm Floor-standing enclosure 600 mm Ant sienos montuojamas skydas 600 mm
[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
[Ie] Rated Operational Current	630 A
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	25 kA 1 s)
[Ipk] Rated Peak Withstand Current	52,5 kA
I²T On Activation	625000 kA².s
Permissible Current	630 A
Length	1000 mm
Grynasis Svoris	10,24 kg
Type Of Busbar Connection	M6 threaded hole
Connection Pitch	Connection each 25 mm

Aplinka

Standartai	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Gaminio Sertifikatai	ASEFA

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1

Tvarumas

„Green PremiumTM“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva Atitinka
[ES RoHS deklaracija](#)

Kinijos Rohs Direktyva [Kinijos RoHS deklaracija](#)
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.

Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas [Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Weee Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.