

Produkta datu lapa

Specifikācijas



6M SIDE PANEL PRISMA G IP30

01040

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu

2023. gada 19. maijs

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Side panel
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Rezerves daļa Sadalnes korpusa piederumi
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) Sadalnes korpus
Installation Description	Uz sienas stiprināms sadalnes korpus
Montāžas Vieta	Pusē
Moduļu Skaits Vertikāli [50 Mm]	6

Papildinošs

Aizsargparklājums	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Produkta Virsmas Apdare	Glancēts Textured epoxy polyester
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Iespējamās Papildus Krāsas	Yes
Platums	200 mm
Augstums	325 mm
Dziļums	180 mm
Neto Svars	0,65 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP30
Triecienizturības Klase (Ik)	IK07 IK08

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	5,0 cm
1. Iepakojuma Platums	20,5 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

1. Iepakojuma Garums	68,0 cm
1. Iepakojuma Svars	796,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	66
2. Iepakojuma Augstums	80 cm
2. Iepakojuma Platums	80 cm
2. Iepakojuma Garums	120 cm
2. Iepakojuma Svars	54,9 kg
3. Iepakojuma Augstums	80 cm

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

-  Nesatur Reach Svhc
-  Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
-  Nesatur Dzīvsudrabu
-  Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
-  Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu