

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



COPPER JOINT ON PROFILE LINERGY VERTICAL LGY/LGYE 1600A FOR CONNECTION NT/ NW 4P

04684

! Nutraukta

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2022-01-20

Pagrindinis

Range	Linergy
Gaminio Asortimentas	Linergy
Produkto Arba Komponento Tipas	Connection
Product Name	Linergy LGY
Product Name	Prisma Prisma P korpusas Masterpact MasterPact NW circuit breaker
Priedų / Atskirų Dalių Kategorija	Coupling accessory
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Gaminio Sertifikatai	ASEFA

Papildoma

Cubicle-Device Connection	Linergy LGY busbar
Polių Aprašymas	4P
Installation Description	Cubicle 650 mm
Installed Device	Masterpact fixed NW08...16 vertikalus - bottom Masterpact withdrawable NW08...16 vertikalus - bottom
[Ie] Rated Operational Current	1600 A
[In] Rated Current	cos phi = 1600 A
Quantity Per Set	Rinkinys po 1 vnt.

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	9,7 cm
1-Os Pakuotės Plotis	14,5 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	23 cm
1-Os Pakuotės Svoris	4,052 kg

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

Tvarumas

„Green PremiumTM“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

✓ Reach Be Svhc

✓ Be Sunkių Toksiškų Metalų

✓ Be Gyvsidabrio

✓ Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva Atitinka
[ES RoHS deklaracija](#)

Kinijos Rohs Direktyva [Kinijos RoHS deklaracija](#)
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)

Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas [Produkto aplinkosaugos profilis](#)