

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Polyvalent enclosure, Mureva Enclosure, plain door, (W) 340mm x (H) 610mm

13196

Pagrindinis

Range	Mureva
Product Name	Mureva skydas
Produkto Arba Komponento Tipas	Oro sąlygoms atsparus korpusas
Skydo Tipas	Universalus skydas
Mounting Plate Description	Su plyšiais

Papildoma

Skydo Tvirtinimas	Paviršinis
Electrical Insulation Class	Dviguba izoliacija II klasė
Priekinio Dangtelio Tipas	Opaque
Number Of Pre-Cutouts Pg Iso	17
Užrakinimo Parinkčių Aprašymas	Pasirenkamas raktinis užraktas
Enclosure Material	Savaime užgėstantis polimeras
Width	340 mm
Height	610 mm
Depth	160 mm
Internal Depth	130 mm
Colour	Korpusas:šviesiai pilka(RAL 7035)

Aplinka

Standartai	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670
Fire Resistance	650 °CAtitinkaIEC 60695-2-1
Ip Degree Of Protection	IP65atitinkaIEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK09atitinkaEN 50102
Aplinkos Charakteristikos (Uv)	Atsparus ultravioletiniams spinduliams:3 klasėatitinkaISO 4582:2010 Ultravioletinių spindulių skilimo bandymasatitinkaISO 4892-2:2013
Viršįtampio Kategorija	II
Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-25...60 °C

Pakavimo vienetai

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	62,000 cm
1-Os Pakuotės Plotis	36,000 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	16,800 cm
1-Os Pakuotės Svoris	2,687 kg
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	P12
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	22
2-Os Pakuotės Aukštis	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	120,000 cm
2-Os Pakuotės Svoris	71,114 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Mažesnio poveikio medžiagos Skaidrumas RoHS/REACH

Išteklių našumas

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

46

Gerovė

✓

Rohs Išimčių Informacija

Taip

✓

Produktas Be Halogeno

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva

[REACH deklaracija](#)

Es Rohs Direktyva

Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)

Kinijos Rohs Direktyva

[Kinijos RoHS deklaracija](#)
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.

Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Žiedinės Ekonomikos Profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia