


Produkta datu lapa

Specifikācijas



MODULAR FRONT PLATE W300 3M

03213

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G Prisma P
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Front plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) duct Prisma (Prisma P) cubicle
Priekšējās Plāksnes Tips	Modulāra Cut-out
Installed Device	TeSys fixed GV2L TeSys fixed GV2LE TeSys fixed GV2ME TeSys fixed GV2P TeSys fixed GV2RTn Acti 9 fixed modular device <= 40 A Multi9 fixed modular device <= 40 A TeSys fixed GV3
Poles Description	4 x 3P modular rail GV2L 4 x 3P modular rail GV2LE 4 x 3P modular rail GV2ME 4 x 3P modular rail GV2P 4 x 3P modular rail GV2RTn 3 x 3P modular rail GV3

Papildinošs

Enclosure/Cubicle Description	Floor-standing duct 300 mm Wall-mounted duct 300 mm Cubicle duct 400 mm 400 mm
Savienojuma Pozīcija	Direct connection
9 Mm Atstarpe	20
18 Mm Moduļu Skaits Rindā	10
Moduļu Skaits Vertikāli [50 Mm]	3
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta Sertifikācija	ASEFA
Materiāls	Tērauda
Produkta Virsmas Apdare	Smooth Matēts
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāziet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	Balts (RAL 9001)
Augstums	150 mm
Platums	300 mm
Neto Svars	0,32 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1
Functional Unit	300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2L fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2L fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2LE fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2LE fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2ME fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2ME fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2P fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2P fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2RTn fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2RTn fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV3 fixed 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV3 fixed 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Acti 9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct Multi9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct Multi9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Multi9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	1,500 cm
1. Iepakojuma Platums	16,000 cm
1. Iepakojuma Garums	26,500 cm
1. Iepakojuma Svars	310,000 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	17,000 cm
2. Iepakojuma Platums	17,500 cm
2. Iepakojuma Garums	28,000 cm
2. Iepakojuma Svars	3,300 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	320
3. Iepakojuma Augstums	48,000 cm
3. Iepakojuma Platums	80,000 cm
3. Iepakojuma Garums	120,000 cm
3. Iepakojuma Svars	128,000 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi