


Produkta datu lapa

Specifikācijas



FR.PL.HZ.NS250 C/OVER MOT.

03616

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma P
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Front plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma P) cubicle
Priekšējās Plāksnes Tips	Cut-out
Installed Device	Source changeover fixed NSX100...250 source changeover tālvadība - horizontāli
Poles Description	2 x 3P mounting plate NSX100...250 source changeover horizontāli 2 x 4P mounting plate NSX100...250 source changeover horizontāli
Operating Position	Horizontal

Papildinošs

Enclosure/Cubicle Description	Cubicle 650 mm 400 mm
Savienojuma Pozīcija	Direct connection
Moduļu Skaitis Vertikāli [50 Mm]	8
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta Sertifikācija	ASEFA
Materiāls	Tērauda
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Augstums	400 mm
Platums	500 mm
Neto Svars	1,56 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubicle source changeover NSX100...250 source changeover fixed tālvadība horizontāli 3P 2 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cubicle source changeover NSX100...250 source changeover fixed tālvadība horizontāli 4P 2 direct 8

Iepakojšanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	3,000 cm
1. Iepakojuma Platums	41,000 cm
1. Iepakojuma Garums	51,000 cm
1. Iepakojuma Svars	1,560 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	6
2. Iepakojuma Augstums	10,000 cm
2. Iepakojuma Platums	42,000 cm
2. Iepakojuma Garums	53,000 cm
2. Iepakojuma Svars	9,580 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	96
3. Iepakojuma Augstums	92,000 cm
3. Iepakojuma Platums	80,000 cm
3. Iepakojuma Garums	120,000 cm
3. Iepakojuma Svars	153,280 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

-  Nesatur Reach Svhc
-  Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
-  Nesatur Dzīvsudrabu
-  Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
-  Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu