


Produkta datu lapa

Specifikācijas



TRANSPARENT DOOR 6R

08096

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Durvis
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) Sadalnes korpus
Papildus Aksesuāri / Aprīkojums	durvis handle keylock (key 405) other keylock and insert jāpasūta atsevišķi 2 hinge
Sadalnes Korpusa Stiprinājums	Flush with kit Virsmas
Type Of Door	Caurspīdīgs
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP30

Papildinošs

Installation Description	Pack enclosure 555 mm
Druvju Atvēršanas Virziens	Reversible
Number Of Locks	1
Door Opening Angle	130 °
18 Mm Moduļu Skaits Rindā	24
Kopējais 18Mm Moduļu Skaits	144
Moduļu Skaits Vertikāli [50 Mm]	21
Horizontālo Rindu Skaits	6
Sadalnes Korpusa Materiāls	Handle: polyamide Stikls Vāka rāmis: treated sheet steel
Daudzums Komplektā	Komplektā 1
Augstums	1080 mm
Platums	550 mm
Dzīlums	22 mm
Neto Svars	6,6 kg
Materiāls	Stikls
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	Balts (RAL 9001)
Vide	
Triecienizturības Klase (Ik)	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	5,0 cm
1. Iepakojuma Platums	59,0 cm
1. Iepakojuma Garums	112,0 cm
1. Iepakojuma Svars	6,51 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	15
2. Iepakojuma Augstums	97,5 cm
2. Iepakojuma Platums	80,0 cm
2. Iepakojuma Garums	120,0 cm
2. Iepakojuma Svars	99,0 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
-------------------	---

Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
-------------------	--

Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
---------------------------------	--