


Produkta datu lapa

Specifikācijas



20 HEXA.SPACER M6 CAPTIVE NUTS

03194

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma P Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Captive nuts
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma P) cubicle Prisma (Prisma G) mounting plate

Papildinošs

Montāžas Veids	By clips
Montāžas Stiprinājums	Slotted mounting plate Functional uprights
Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Uz sienas stiprināms sadalnes korpus 600 mm Floor-standing duct 300 mm Wall-mounted duct 300 mm Cubicle Cubicle duct
Iso Thread	M6
Daudzums Komplektā	Set of 20
Neto Svars	0,08 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi